


カムロック カプラー 633

ツインロック

標準品 カプラー



● 振動に強い カムロック

継手外れ防止 ツインロックタイプカプラー		標準品カプラー		アダプター	
形式 633-DBL メネジ (Rc)		形式 633-DB メネジ (Rc)		形式 633-AB メネジ (Rc)	
形式 633-BBL オネジ (R)		形式 633-BB オネジ (R)		形式 633-FB オネジ (R)	
形式 633-CL ホースシャンク		形式 633-C ホースシャンク		形式 633-E ホースシャンク	
形式 634-BL ダストキャップ		形式 634-B ダストキャップ		形式 634-A ダストプラグ	

● ガスケット一覧

GK-NBR ブナ-N (NBR) (標準装備品) 参考使用温度範囲 -10~100℃ 水や油脂類等の 使用に適しています。	GK-CR ネオプレン (CR) 参考使用温度範囲 -30~80℃ 耐熱性、耐熱性、 耐薬品性に優れて います。	GK-PTFE フッ素樹脂 (PTFE) (ソリッド) 参考使用温度範囲 -50~100℃ 耐薬品性、耐熱性、 耐寒性に優れています。 食品衛生法厚生省告示第 370 号適合。	GK-TJ/F フッ素樹脂 (PTFE) ジャケット (フッ素ゴム付) 参考使用温度範囲 0~180℃ 耐熱性、耐薬品性、 に優れています。
GK-FKM フッ素ゴム 参考使用温度範囲 0~180℃ 耐熱性、耐薬品性に 優れています。	GK-Q シリコンゴム 参考使用温度範囲 -50~150℃ 耐薬品性、耐熱性、 耐寒性に優れています。 食品衛生法厚生省告示第 370 号適合。	GK-EPDM エチレンプロピレンゴム (EPDM) 参考使用温度範囲 -10~120℃ 耐熱性、耐熱性に 優れています。	GK-WCR ホワイトネオプレン (CR) 参考使用温度範囲 -10~80℃ 耐熱性、耐熱性、 耐薬品性に優れて います。
GK-FKM/S スーパーフッ素ゴム スチーム使用 OK 参考使用温度範囲 0~180℃ 耐熱性、耐薬品性に 優れています。 食品衛生法厚生省告示第 370 号適合。	GK-TZ/Q フッ素樹脂 (FEP) 全包シリコンゴム 参考使用温度範囲 -50~120℃ 耐熱性、耐薬品性に 優れています。	GK-TZ/F フッ素樹脂 (FEP) 全包フッ素ゴム 参考使用温度範囲 0~120℃ 耐薬品性、耐熱性に 優れています。	ガスケット交換の目安 カムロックの持続・解除の際、カムアーム の締め付けが軽くなった場合は、シール性 が低下し、漏れが発生する可能性があります。 ですので、新しいガスケットへのお取り替え をお勧めします。